

HOLEX**Tépőzárás csiszolóvlies tárcsa, Ø 125 mm, Szemcseméret: 280****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5695 280
GTIN	4045197575210
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Tépőzárás vlies csiszolótárcsa áttűzött szövetalátéttel a tépőzár biztos tapadásához. Kivehető központosító maggal a tárcsa pontosabb pozícionálásához és jobb tapadásához a tartótányéron **(az 566965 sz. tépőzárás csiszolótárcsával kb. 50 %-kal alacsonyabb a vibrációs szint.)**

Az 566950 sz.-nak felel meg.

Kivitel reklámszöveg:

Tépőzárás csiszolóvlies tárcsa kivehető központosító maggal **(mint az 566940; 566950).**

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon az 566960 ill. 566965 sz. tépőzárás csiszolótárcsával.

Finiseléshez, mattírozás, átmenetek készítéséhez az érdesség mélységének jelentős csökkenése mellett, valamint **könnyű tisztítási** (pl. futtatási színek eltávolításához) és **sorjázási munkákhoz.**

Tartalma:

80 tárcsa / kiszerezés.

Figyelem:

Tépőzárás csiszolótárcsákat előcsiszoláshoz lásd a **567705** sz.-tól.

Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerezés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1 kiszerezés.

Műszaki leírás

Festék	kék
Kivitel	A very fine
Finomsági fok	finom
Tárcsa Ø	125 mm
Szemcseméret	280
Tartalom	80
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Csiszoló vliés

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

Száraz

alkalmas

Tartozék

Tépőzáras csiszolóvliés tárcsa Szemcseméret 280

566950 280