

HOLEX**Fiber tárcsa, normál korund (A), Ø 115 mm, Szemcsézet: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5641 40
GTIN	4045197296023
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Szakadásálló, de nagyon hajlékony **vulkánfiber**. 22,23 mm-es furat és keresztthornyok.

HOLEX univerzális fiber tárcsa minden fém csiszolásához. Szemcsefajta: **Normál korund (A)**.

Mint az 566410 sz.

Kivitel reklámszöveg:

Univerzális fiber tárcsák szakadásálló, nagyon hajlékony vulkánfiberrel. Furat Ø 22.23 mm keresztthornyokkal. Szemcsefajta: Normál korund (A) **(mint az 566410, 566510, 566610)**.

Minden fém, fa és műanyag csiszolásához.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 566670 sz. tartótányérral. Nagy **rugalmasságú sima vagy íves felületek csiszolásához**.

Tartalma:

250 darab / kiszerezés.

Figyelem:

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerezés készletben! Rendelési információ:
1 készlet = 1 kiszerezés.**

Műszaki leírás

Szemcsézet	40
Tárcsa Ø	115 mm
Tartalom	250

Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolóeszköz alapja	Vulkánfíber
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Befogó	Roloc™ gyorscsere rendszer
Furat Ø	22,23 mm
Gyorscsere rendszerhez	Roloc™
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Fíber tárcsa, normál korund(A) Szemcsézet 40	566410 40
--	-----------

