

**uvex****Kesztyű pár uvex C300 foam, Kesztyűméret: 7**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	094480 7
GTIN	4048612021811
Árucikk kategória	04W

## Leírás

### Kivitel:

**uvex 300 sorozat.** A könnyű innovatív kesztyű Bamboo-TwinFlex® technológiával jó vágás elleni védelmet nyújt, nagyon kopásálló és kellemes viseletű. Az uvex climazone eljárás nagy rugalmasságot és a kesztyűben kellemes klímát biztosít ezzel egyidejűleg jó tapintási érzet mellett. Öko-Tex® Standard 100 és szilikonmentes.  
C300 foam. Soft-Grip-Foam bevonattal a biztos fogás érdekében nedves munkakörnyezetben is.

### Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

## Műszaki leírás

EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	2
Olajos fogás	mérsékelt
Hővédelem	nem alkalmas

DMF mentes	igen
EN 388 kopásállóság	4
EN 388 továbbszakadási ellenállás	4
Kesztyűméret	7
Bevonat anyaga	PU
Illeszkedés	nagyon jó
EN 388 vágással szembeni ellenállás	3
Szilikonmentes	igen
Tapintási érzet	nagyon jó
Nedves fogás	mérsékelt
Szellőzés	jó
Sorozat	uvex C300
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Hordozóanyag	Poliamid, HPPE, üveg, bambusz viszkózus anyagok
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete
Súly	14,9 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű

