

HOLEX**TMSERROR, Tárca Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5675 115
GTIN	4045197575142
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Durva tisztítótárca üvegszálalás tányérral sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz. Kemény vlies kivitel nyitott szerkezettel univerzális használatra **(mint az 566750)**.

Mint az 566750 sz.

Felhasználás:

Üvegszövet-tányérral sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.

Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

Tartalma:

20 tárcsa / kiszerelés.

Figyelem:

Durva tisztítótárskákat egyenes csiszolókhöz lásd az 556270 cikkszámától.

Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1 kiszerelés.

Műszaki leírás

Finomsági fok	nagyon durva
Ajánlott fordulatszám	5000 - 7000 min ⁻¹

Tárcsa Ø	115 mm
Furat Ø	22,23 mm
Keménységi fok	kemény
Maximális fordulatszám	11000 min ⁻¹
Tartalom	20
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Alak leírása	lapos
Maximális kerületi sebesség	60 m/s
Termék fajtája	Durva tisztító vlies

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Durva tisztítótárcsa (SiC) Tárcsa Ø 115 mm

566750 115