

**HOLEX****TMSERROR, Tárca Ø: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5675 125
GTIN	4045197575159
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

**Durva tisztítótárca** üvegszálalás tányérral sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz. Kemény vlies kivitel nyitott szerkezettel univerzális használatra **(mint az 566750)**.

Mint az 566750 sz.

**Felhasználás:**

**Üvegszövet-tányérral sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.**

Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

**Tartalma:**

20 tárcsa / kiszerezés.

**Figyelem:**

Durva tisztítótárskákat egyenes csiszolókhöz lásd az 556270 cikkszámától.

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerezés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1 kiszerezés.**

**Műszaki leírás**

Ajánlott fordulatszám	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Furat Ø	22,23 mm

Tárcsa Ø	125 mm
Finomsági fok	nagyon durva
Maximális fordulatszám	10000 min <sup>-1</sup>
Keménységi fok	kemény
Tartalom	20
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Alak leírása	lapos
Maximális kerületi sebesség	60 m/s
Termék fajtája	Durva tisztító vlies

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

---

**Tartozék**

Durva tisztítótárcsa (SiC) Tárcsa Ø 125 mm

566750 125