

**uvex****Kesztyű pár uvex C500 foam, Kesztyűméret: 10**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 094550 10     |
| GTIN              | 4048612015131 |
| Árucikk kategória | 04W           |

## Leírás

### Kivitel:

uvex C500 foam. Szilikonmentes kesztyű jó mechanikus kopásállósággal és nagyon jó fogással száraz és enyhén nedves környezetben. Max. 100 °C kontakthőhöz alkalmas.

**uvex 500 sorozat.** Megbízható vágás elleni védőkesztyű Bamboo TwinFlex® technológiával bambusz-viszkóz anyagból, HPPE-ből és poliamidból a kellemes viselet és az előremutató klím szabályozás érdekében.

### Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

## Műszaki leírás

|  |              |
|--|--------------|
| EN 388 átszúrással szembeni ellenállás | 2            |
| DMF mentes                             | nem          |
| Hővédelem                              | nem alkalmas |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Illeszkedés                         | nagyon jó  |
| Olajos fogás                        | mérsékelt  |
| Nedves fogás                        | mérsékelt  |
| EN 388 továbbszakadási ellenállás   | 4  |
| Tapintási érzet                     | nagyon jó  |
| EN 388 kopásállóság                 | 4  |
| Szilikonmentes                      | igen   |
| Szellőzés                           | jó   |
| EN 388 vágással szembeni ellenállás | 5  |
| Kesztyűméret                        | 10   |
| Sorozat                             | uvex C500  |
| Védelmi kategória                   | II. kategória                                      |
| Kesztyű típus                       | Vágás elleni védőkesztyű                           |
| Kesztyű tulajdonságai               | Szilikonmentes                                     |
| Ruházat, standard                   | Oeko-Tex Standard 100                              |
| EN 388                              | 4X42C  |
| EN 407                              | X1XXXX   |
| Hordozóanyag                        | Poliamid, HPPE, üveg,<br>bambusz viszkózus anyagok |
| Bevonat                             | Nitril   |
| Bevonat változat                    | Tenyérfelület                                      |
| Felhasználási tartomány             | Univerzális  |
| Festék                              | antracit / lime                                    |
| Szabvány                            | EN 407   |
| Súly                                | 32,8 g   |
| Felhasználás                        | többször használatos                               |
| Vágásvédelmi kategória              | C  |
| Termék fajtája                      | Vágás elleni védőkesztyű                           |

