

**HOLEX****Fiber tárcsa, normál korund (A), Ø 125 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5651 60
GTIN	4045197296078
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

Szakadásálló, de nagyon hajlékony **vulkánfiber**. 22,23 mm-es furat és keresztthornyok.

**HOLEX univerzális fiber tárcsa** minden fém csiszolásához. Szemcséfajta: **Normál korund (A)**.

Mint az 566510 sz.

**Kivitel reklámszöveg:**

Univerzális fiber tárcsák szakadásálló, nagyon hajlékony vulkánfiberrel. Furat Ø 22.23 mm keresztthornyokkal. Szemcséfajta: Normál korund (A) **(mint az 566410, 566510, 566610)**.

Minden fém, fa és műanyag csiszolásához.

**Felhasználás:**

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 566670 sz. tartótányérral. Nagy **rugalmasságú sima vagy íves felületek csiszolásához**.

**Tartalma:**

250 darab / kiszerezés.

**Figyelem:**

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerezés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1 kiszerezés.**

**Műszaki leírás**

Tárcsa Ø	125 mm
Szemcsézet	60
Tartalom	250

Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolóeszköz alapja	Vulkánfíber
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Befogó	Roloc™ gyorscsere rendszer
Furat Ø	22,23 mm
Gyorscsere rendszerhez	Roloc™
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	12200 min <sup>-1</sup>

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Fíber tárcsa, normál korund(A) Szemcsézet 60	566510 60
--	-----------

