

**Kesztyű pár Camapur® Cut 627+, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094476 10
GTIN	4008198762706
Árucikk kategória	04Q

**Leírás****Kivitel:**

**Camapur® Cut 627+.** Rugalmas vágás elleni védőkesztyű szerelési munkákhoz száraz és enyhén olajos munkakörnyezetben. Vékony PU bevonattal a nagyon kényelmes viselet és jobb szellőzés érdekében. Biztonságos fogás enyhén olajos alkatrészek esetén is. Különösen alkalmas lemezmegmunkáláshoz, vágásveszélynek közepesen kitett szerelési munkákhoz.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

EN 388 vágással szembeni ellenállás	3
Olajos fogás	mérsékelt
Tapintási érzet	jó
Szilikonmentes	igen

EN 388 továbbszakadási ellenállás	4
DMF mentes	igen
Bevonat anyaga	PU
Gyártó jelölése	Camapur Cut 627+
Kesztyűméret	10
Nedves fogás	mérsékelt
Szellőzés	nagyon jó
Hővédelem	nem alkalmas
Illeszkedés	nagyon jó
EN 388 kopásállóság	4
Sorozat	Camapur®
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	14
Kötéstechnológia	13G
elektrosztatikus tulajdonság	0,3 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
EN 388	4341X
Hordozóanyag	HPPE
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	szürke / fekete
Súly	73 g
Hossz	240 - 260 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű

