

Széles oszloptávolságú polcbővítés, Mélység 400 mm, Magasság / polcбетét szélesség: 2000/1500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	990705 2000/1500
GTIN	4004514213976
Árucikk kategória	96P

Leírás

Kivitel:

Horganyzott T-profil keret. MULTI^{plus} 250 horganyzott polclapokkal. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető merevítők gyors összeszerelést tesznek lehetővé. Maximális **polcterhelés:** 400 kg. **Mezőterhelés:** 2000 mm magasságnál 1200 kg, 2500 mm magasságnál 1600 kg, 3000 mm magasságnál 2000 kg.

Leírás:

Felépítmény mérete:

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Polcbővítés: Névleges hossz + 6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Bordák magassága: 65 mm

Felhasználás:

Terjedelmes áruk tárolása. Rövid kommissiózási utak a kétoldali használhatóságnak köszönhetően.

Figyelem:

- **A polcszélességtől függően a polclapokat szegmentálva kell behelyezni. Szegmensek: 750 mm és 1000 mm.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak. Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.**

- **A WS 2000 széles oszloptávolságú polcok kompatibilisek a 990500 – 990554 sz. polcokkal, melyekhez további méretek és tartozékok szerezhetőek be. Szívesen bemutatjuk Önnek a további lehetőségeket. Amennyiben további tájékoztatást szeretne, forduljon hozzánk.**
- **A szabad magasság az első polcszintig (K) nem lehet több mint 600 mm. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	1506 mm
Polclap szélessége	1500 mm
Szerelés szükséges	igen
Polc felépítése	Polcbővítés
Magasság	2000 mm
Szélesség	1506 mm
Polclap mélysége	400 mm
Rakodási szintek száma	3
Rakodási szint anyaga	Acéllemez, horganyzott
Mélység	437 mm
polcmélység	400 mm
Polc szélessége	1500 mm
Polcmagasság	2000 mm
Polc terhelhetősége	400 kg
Max. mezőterhelés	1200 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	400 kg
Polclap vastagsága	40 mm
Kereszttartó magassága	65 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm

Termék fajtája

Széles oszloptávolságú polc

Tartozék

Acéllemez horganyzott rakodópolc Mélység 400 mm

990790 400

Rögzítő talp

990852