

## Széles oszloptávolságú polcbővítés, Mélység 400 mm, Magasság / polcбетét szélesség: 3000/1500mm



### Rendelési adatok

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma    | 990705 3000/1500 |
| GTIN              | 4004514215291    |
| Árucikk kategória | 96P              |

### Leírás

#### Kivitel:

Horganyzott T-profil keret. MULTI<sup>plus</sup> 250 horganyzott polclapokkal. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető merevítők gyors összeszerelést tesznek lehetővé. Maximális **polcterhelés:** 400 kg. **Mezőterhelés:** 2000 mm magasságnál 1200 kg, 2500 mm magasságnál 1600 kg, 3000 mm magasságnál 2000 kg.

#### Leírás:

#### Felépítmény mérete:

**Alappolc:** Névleges hossz + 60 mm

**Polcbővítés:** Névleges hossz + 6 mm

**Keret mélysége összesen:** Névleges mélység + 36 mm

**Bordák magassága:** 65 mm

#### Felhasználás:

Terjedelmes áruk tárolása. Rövid kommissiózási utak a kétoldali használhatóságnak köszönhetően.

#### Figyelem:

- **A polcszélességtől függően a polclapokat szegmentálva kell behelyezni. Szegmensek: 750 mm és 1000 mm.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak. Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.**

- **A WS 2000 széles oszloptávolságú polcok kompatibilisek a 990500 – 990554 sz. polcokkal, melyekhez további méretek és tartozékok szerezhetőek be. Szívesen bemutatjuk Önnek a további lehetőségeket. Amennyiben további tájékoztatást szeretne, forduljon hozzánk.**
- **A szabad magasság az első polcszintig (K) nem lehet több mint 600 mm. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

## Műszaki leírás

|   |                        |
|---|------------------------|
| Magasság  | 3000 mm                |
| Polc felépítése   | Polcbővítés            |
| Polclap mélysége  | 400 mm                 |
| Szerelés szükséges  | igen                   |
| Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség                               | 1506 mm                |
| Szélesség   | 1506 mm                |
| Polclap szélessége  | 1500 mm                |
| Rakodási szintek száma  | 5                      |
| Rakodási szint anyaga   | Acéllemez, horganyzott |
| Mélység   | 437 mm                 |
| polcmélység   | 400 mm                 |
| Polc szélessége   | 1500 mm                |
| Polcmagasság  | 3000 mm                |
| Polc terhelhetősége   | 400 kg                 |
| Max. mezőterhelés   | 1800 kg                |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 400 kg                 |
| Polclap vastagsága  | 40 mm                  |
| Kereszttartó magassága  | 65 mm                  |
| Magasságállítás osztása   | 25 mm                  |
| Szerelés kivitelezés  | Beakasztható polc      |
| Anyag   | horganyzott            |
| Terméknév attribútum  | Mélység 400 mm         |

Termék fajtája

Széles oszloptávolságú polc

---

**Tartozék**

Acéllemez horganyzott rakodópolc Mélység 400 mm

990790 400

Rögzítő talp

990852