

uvex**Kesztyű pár uvex C300 foam, Kesztyűméret: 8**

Rendelési adatok

Rendelés száma	094480 8
GTIN	4048612074374
Árucikk kategória	04W

Leírás

Kivitel:

uvex 300 sorozat. A könnyű innovatív kesztyű Bamboo-TwinFlex® technológiával jó vágás elleni védelmet nyújt, nagyon kopásálló és kellemes viseletű. Az uvex climazone eljárás nagy rugalmasságot és a kesztyűben kellemes klímát biztosít ezzel egyidejűleg jó tapintási érzet mellett. Öko-Tex® Standard 100 és szilikonmentes.
C300 foam. Soft-Grip-Foam bevonattal a biztos fogás érdekében nedves munkakörnyezetben is.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Hővédelem	nem alkalmas
EN 388 továbbszakadási ellenállás	4
Illeszkedés	nagyon jó

DMF mentes	igen
EN 388 vágással szembeni ellenállás	3
Szilikonmentes	igen
Olajos fogás	mérsékelt
Szellőzés	jó
Bevonat anyaga	PU
Nedves fogás	mérsékelt
Tapintási érzet	nagyon jó
Kesztyűméret	8
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	2
EN 388 kopásállóság	4
Sorozat	uvex C300
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Hordozóanyag	Poliamid, HPPE, üveg, bambusz viszkózus anyagok
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete
Súly	14,9 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű

