

Széles oszloptávolságú polcbővítés, Mélység 500 mm, Magasság / polcбетét szélesség: 2500/1500mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | 990715 2500/1500 |
| GTIN | 4004514200815 |
| Árucikk kategória | 96P |

Leírás

Kivitel:

Horganyzott T-profil keret. MULTI^{plus} 250 horganyzott polclapokkal. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető merevítők gyors összeszerelést tesznek lehetővé. Maximális **polcterhelés:** 400 kg. **Mezőterhelés:** 2000 mm magasságnál 1200 kg, 2500 mm magasságnál 1600 kg, 3000 mm magasságnál 2000 kg.

Leírás:

Felépítmény mérete:

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Polcbővítés: Névleges hossz + 6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Bordák magassága: 65 mm

Felhasználás:

Terjedelmes áruk tárolása. Rövid kommissiózási utak a kétoldali használhatóságnak köszönhetően.

Figyelem:

- **A polcszélességtől függően a polclapokat szegmentálva kell behelyezni. Szegmensek: 750 mm és 1000 mm.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak. Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.**

- **A WS 2000 széles oszloptávolságú polcok kompatibilisek a 990500 – 990554 sz. polcokkal, melyekhez további méretek és tartozékok szerezhetőek be. Szívesen bemutatjuk Önnek a további lehetőségeket. Amennyiben további tájékoztatást szeretne, forduljon hozzánk.**
- **A szabad magasság az első polcszintig (K) nem lehet több mint 600 mm. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

| | |
|---|------------------------|
| Rakodási szintek száma | 4 |
| Rakodási szint anyaga | Acéllemez, horganyzott |
| Szerelés szükséges | igen |
| Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség | 1506 mm |
| Magasság | 2500 mm |
| Polclap mélysége | 500 mm |
| Polc felépítése | Polcbővítés |
| Szélesség | 1506 mm |
| Polclap szélessége | 1500 mm |
| Mélység | 537 mm |
| polcmélység | 500 mm |
| Polc szélessége | 1500 mm |
| Polcmagasság | 2500 mm |
| Polc terhelhetősége | 400 kg |
| Max. mezőterhelés | 1600 kg |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 400 kg |
| Polclap vastagsága | 40 mm |
| Kereszttartó magassága | 65 mm |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc |
| Anyag | horganyzott |
| Terméknév attribútum | Mélység 500 mm |

Termék fajtája

Széles oszloptávolságú polc

Tartozék

Acéllemez horganyzott rakodópólcs Mélység 500 mm

990790 500

Rögzítő talp

990852