

## Széles oszloptávolságú polcbővítés, Mélység 400 mm, Magasság / polcбетét szélesség: 3000/2000mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	990705 3000/2000
GTIN	4004514215338
Árucikk kategória	96P

### Leírás

#### Kivitel:

Horganyzott T-profil keret. MULTI<sup>plus</sup> 250 horganyzott polclapokkal. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető merevítők gyors összeszerelést tesznek lehetővé. Maximális **polcterhelés:** 400 kg. **Mezőterhelés:** 2000 mm magasságnál 1200 kg, 2500 mm magasságnál 1600 kg, 3000 mm magasságnál 2000 kg.

#### Leírás:

#### Felépítmény mérete:

**Alappolc:** Névleges hossz + 60 mm

**Polcbővítés:** Névleges hossz + 6 mm

**Keret mélysége összesen:** Névleges mélység + 36 mm

**Bordák magassága:** 65 mm

#### Felhasználás:

Terjedelmes áruk tárolása. Rövid kommissiózási utak a kétoldali használhatóságnak köszönhetően.

#### Figyelem:

- **A polcszélességtől függően a polclapokat szegmentálva kell behelyezni. Szegmensek: 750 mm és 1000 mm.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak. Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.**

- **A WS 2000 széles oszloptávolságú polcok kompatibilisek a 990500 – 990554 sz. polcokkal, melyekhez további méretek és tartozékok szerezhetőek be. Szívesen bemutatjuk Önnek a további lehetőségeket. Amennyiben további tájékoztatást szeretne, forduljon hozzánk.**
- **A szabad magasság az első polcszintig (K) nem lehet több mint 600 mm. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

## Műszaki leírás

Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	2006 mm
Rakodási szint anyaga	Acéllemez, horganyzott
Szélesség	2006 mm
Polc felépítése	Polcbővítés
Szerelés szükséges	igen
Polclap szélessége	2000 mm
Polclap mélysége	400 mm
Magasság	3000 mm
Rakodási szintek száma	5
Mélység	437 mm
polcmélység	400 mm
Polc szélessége	2000 mm
Polcmagasság	3000 mm
Polc terhelhetősége	400 kg
Max. mezőterhelés	1800 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	400 kg
Polclap vastagsága	40 mm
Kereszttartó magassága	65 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm

Termék fajtája

Széles oszloptávolságú polc

---

**Tartozék**

Acéllemez horganyzott rakodópolc Mélység 400 mm

990795 400

Rögzítő talp

990852