

## Széles oszloptávolságú polcbővítés, Mélység 500 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 3000/1500mm



### Rendelési adatok

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma    | 990755 3000/1500 |
| GTIN              | 4004514215611    |
| Árucikk kategória | 96P              |

### Leírás

#### Kivitel:

Horganyzott T-profil keret. 19 mm farostlemez polclapokkal. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető merevítők gyors összeszerelést tesznek lehetővé. Maximális **polcterhelés:** 400 kg. **Mezőterhelés:** 2000 mm magasságnál 1200 kg, 2500 mm magasságnál 1600 kg, 3000 mm magasságnál 2000 kg.

#### Leírás:

**Felépítmény méretek: Alappolc:** Névleges hossz + 60 mm **Polcbővítés:** Névleges hossz + 6 mm **Keret mélysége összesen:** Névleges mélység + 37 mm **Bordák magassága:** 65 mm

#### Figyelem:

- **A polcszélességtől függően a polclapokat szegmentálva kell behelyezni. Szegmensek: 750 mm és 1000 mm.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak. Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.**
- **A WS 2000 széles oszloptávolságú polcok kompatibilisek a 990500 – 990554 sz. polcokkal, melyekhez további méretek és tartozékok szerezhetőek be. Szívesen bemutatjuk Önnek a további lehetőségeket. Amennyiben további tájékoztatást szeretne, forduljon hozzánk.**
- **A szabad magasság az első polcszintig (K) nem lehet több mint 600 mm. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.**

- Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

## Műszaki leírás

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Szerelés szükséges  | igen                        |
| Rakodási szintek száma  | 5                           |
| Polc felépítése   | Polcbővítés                 |
| Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség                                       | 1506 mm                     |
| Rakodási szint anyaga   | Farostlemez                 |
| Polclap mélysége  | 500 mm                      |
| Magasság  | 3000 mm                     |
| Polclap szélessége  | 1500 mm                     |
| Szélesség   | 1506 mm                     |
| Mélység   | 537 mm                      |
| polcmélység   | 500 mm                      |
| Polc szélessége   | 1500 mm                     |
| Polcmagasság  | 3000 mm                     |
| Polc terhelhetősége   | 400 kg                      |
| Max. mezőterhelés   | 1800 kg                     |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg                      |
| Lapvastagság  | 19 mm                       |
| Kereszttartó magassága  | 65 mm                       |
| Magasságállítás osztása   | 25 mm                       |
| Szerelés kivitelezés  | Beakasztható polc           |
| Anyag   | horganyzott                 |
| Terméknév attribútum  | Mélység 500 mm              |
| Termék fajtája  | Széles oszloptávolságú polc |

## Tartozék

Farostlemez rakodópolc Mélység 500 mm

990810 500