

## Széles oszloptávolságú alappolc, Mélység 400 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2500/2500mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	990740 2500/2500
GTIN	4004514201089
Árucikk kategória	96P

### Leírás

#### Kivitel:

Horganyzott T-profil keret. 19 mm farostlemez polclapokkal. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető merevítők gyors összeszerelést tesznek lehetővé. Maximális **polcterhelés:** 400 kg. **Mezőterhelés:** 2000 mm magasságnál 1200 kg, 2500 mm magasságnál 1600 kg, 3000 mm magasságnál 2000 kg.

#### Leírás:

**Felépítmény méretek: Alappolc:** Névleges hossz + 60 mm **Polcbővítés:** Névleges hossz + 6 mm **Keret mélysége összesen:** Névleges mélység + 37 mm **Bordák magassága:** 65 mm

#### Figyelem:

- **A polcszélességtől függően a polclapokat szegmentálva kell behelyezni. Szegmensek: 750 mm és 1000 mm.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak. Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.**
- **A WS 2000 széles oszloptávolságú polcok kompatibilisek a 990500 – 990554 sz. polcokkal, melyekhez további méretek és tartozékok szerezhetőek be. Szívesen bemutatjuk Önnek a további lehetőségeket. Amennyiben további tájékoztatást szeretne, forduljon hozzánk.**
- **A szabad magasság az első polcszintig (K) nem lehet több mint 600 mm. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.**

· Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

## Műszaki leírás

Polc felépítése	Alappolc
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	2560 mm
Szélesség	2560 mm
Magasság	2500 mm
Rakodási szint anyaga	Farostlemez
Polclap szélessége	2500 mm
Rakodási szintek száma	4
Polclap mélysége	400 mm
Szerelés szükséges	igen
Mélység	437 mm
polcmélység	400 mm
Polc szélessége	2500 mm
Polcmagasság	2500 mm
Polc terhelhetősége	400 kg
Max. mezőterhelés	1600 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	19 mm
Kereszttartó magassága	65 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Termék fajtája	Széles oszloptávolságú polc

## Tartozék

Farostlemez rakodópolc Mélység 400 mm

990825 400