

**uvex****Kesztyű pár uvex C300 foam, Kesztyűméret: 10**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	094480 10
GTIN	4048612021842
Árucikk kategória	04W

## Leírás

### Kivitel:

**uvex 300 sorozat.** A könnyű innovatív kesztyű Bamboo-TwinFlex® technológiával jó vágás elleni védelmet nyújt, nagyon kopásálló és kellemes viseletű. Az uvex climazone eljárás nagy rugalmasságot és a kesztyűben kellemes klímát biztosít ezzel egyidejűleg jó tapintási érzet mellett. Öko-Tex® Standard 100 és szilikonmentes.  
C300 foam. Soft-Grip-Foam bevonattal a biztos fogás érdekében nedves munkakörnyezetben is.

### Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

## Műszaki leírás

Hővédelem	nem alkalmas
Szilikonmentes	igen
EN 388 továbbszakadási ellenállás	4

Bevonat anyaga	PU
Nedves fogás	mérsékelt
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	2
EN 388 vágással szembeni ellenállás	3
Olajos fogás	mérsékelt
EN 388 kopásállóság	4
Kesztyűméret	10
Szellőzés	jó
DMF mentes	igen
Tapintási érzet	nagyon jó
Illeszkedés	nagyon jó
Sorozat	uvex C300
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Hordozóanyag	Poliamid, HPPE, üveg, bambusz viszkózus anyagok
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete
Súly	14,9 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű

