



Biztonsági szekrény Q-Classic, 30 típus, Szélesség: 1200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	981035 1200
GTIN	4054923086739
Árucikk kategória	96G

Leírás

Kivitel:

A szekrényház melamingyanta bevonatú, tűzálló speciális lapokból, az ajtófront acéllemezből készül.

- **Polcok rögzítése 32 mm-es osztásban.**
- **Alsó gyűjtőtálca (StawaR szerint).**
- **Levegőkivezető csatlakozóval (NW 75).**
- **Profil hengerzárral zárható, ajtózárakba integrálható. A Hoffmann zárrendszerrel nem kompatibilis.**

Alulról emelhető lábazat. 2-ajtós

Felhasználás:

Nagyon kis mennyiségű veszélyes anyagok tárolásához a munkatérben.

Szabvány:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Tartalom:

Szekrény 3 polccal, perforált lemez-betéttel és műanyaggal bevont fenék gyűjtőtálcával, 1 naplóval.

Szín:

Szekrényház RAL 7016 antracitszürke, ajtók **RAL 5005 élénkkék** színben.

Figyelem:

Rendszeres időközönként (évente) egy arra jogosult személlyel el kell végeztetni a biztonsági szekrények szakszerű karbantartását és ellenőrizni a kell működőképességét.

Műszaki leírás

Szélesség	1164 mm
Hasznos szélesség	1050 mm
Mélység	620 mm
Polclapok teherbírása	75 kg
Alsó csepegtető tálca térfogata	33 l
Hasznos magasság	1626 mm
Súly	274 kg
Magasság	1947 mm
Perforált lemez-betétek száma	1
Hasznos mélység	519 mm
Alsó gyűjtőtálcák száma	1
Polclapok száma	3
Magasságállítás osztása	32 mm
Szín kiválasztása	Ház RAL 7016, előlapok RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Tűzálló képesség	30 min
Termék fajtája	Biztonsági szekrény