



## Nyitott tárolódoboz, Horganyzott, Típus: 2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	963342 2
GTIN	4052939473826
Árucikk kategória	96H

### Leírás

#### Kivitel:

Acéllemezből a nagy mechanikus terhelések érdekében, nagy terhelhetőség egymásra helyezéskor. Nagyon stabil a visszahajtott peremnek köszönhetően.

Tűzhorganyzott. **DIN EN ISO 1461.**

Magasság: 200 mm

Szélesség: 322 mm

Mélység: 515 mm

Belső szélesség: 298 mm

Belső mélység: 450 mm

Szín: horganyzott

### Műszaki leírás

Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként	nem
Típus	2
Feliratozási lehetőség	behelyezett tábla által
Fedélhez előkészítve	igen
Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon	nem
egymásra helyezhető	igen

Szélesség	322 mm
Magasság	200 mm
Kémlelőablakhoz előkészítve	igen
Mélység	515 mm
Rögzítés fiókokban	nem
Szín	horganyzott
Anyag	Acéllemez
Belső szélesség	298 mm
Belső mélység	450 mm
Gyártó jelölése	14/7 sorozat
Terméknév attribútum	Horganyzott
Festék	horganyzott
Termék fajtája	Nyitott tárolódoboz

---

## Tartozék

Fedélhorganyzott Nyitott tárolódobozok típus 2	963346 2
Átlátszó fedél, felhajtható Nyitott tárolódobozok típus 2	963345 2