

**Biztonsági szekrény Q-Pegasus 90 típus, Szélesség: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	981015 600
GTIN	2050001709790
Árucikk kategória	96G

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez szekrényház, integrált ajtórögztítővel, belső korpusz vegyileg ellenálló felülettel.

- **Polcok rögzítése 32 mm-es osztásban.**
- **Alsó gyűjtőtálca (StawaR szerint).**
- **Levegőkivezető csatlakozóval (NW 75).**
- **Ajtórögztítővel.**
- **Profil hengerzárral zárható, ajtózárokba integrálható. A Hoffmann zárrendszerrel nem kompatibilis.**
- **4 beállítóval a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez.**

AGT-vel (aszinkron kapcsolású ajtómeghajtás), **TSA**-val (ajtócsukó automatika) hallható és látható figyelmeztető jelzéssel és beépített ajtórögztítő szerkezettel. 1 ajtós

Felhasználás:

Gyúlékony veszélyes anyagok előírászerű tárolása a munkatérben.

Szabvány:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Tartalom:

Szekrény 3 polccal, perforált lemez-betéttel és műanyag bevonatú csepegtető tálccával és lábazat takaróval, 1 gépnaplóval.

Szín:

Szekrényház RAL 7016 antracitszürke, ajtók **RAL 5005 élénkkék** színben.

Figyelem:

Rendszeres időközönként (évente) egy arra jogosult személlyel el kell végeztetni a biztonsági szekrények szakszerű karbantartását és ellenőrizni a kell működőképességét.

Műszaki leírás

Hasznos szélesség	450 mm
Hasznos magasság	1647 mm
Alsó gyűjtőtálcák száma	1
Polclapok száma	3
Szélesség	599 mm
Perforált lemez-betétek száma	1
Alsó csepegtető tálca térfogata	22 l
Mélység	615 mm
Hasznos mélység	522 mm
Magasság	1953 mm
Polclapok teherbírása	75 kg
Súly	283 kg
Magasságállítás osztása	32 mm
Szín kiválasztása	Ház RAL 7016, előlapok RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Tűzálló képesség	90 min
Termék fajtája	Biztonsági szekrény