




Veszélyes anyag munkaállomás Comfort Line, Szélesség: 1500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	981132 1500
GTIN	4054923258495
Árucikk kategória	96G

Leírás

Kivitel:

Robusztus **alumínium csőkeret szerkezet**. Vegyszerekkel szemben nagy mértékben ellenálló eloxált felület.

- **Oldalsó üvegezés 5 mm ESG üvegből (egyrétegű biztonsági üveg).**
- **Kilépő levegő felügyelet és nyomógommbal be és kikapcsolható vakításmentes világítás.**
- **Csatlakoztatásra kész kábelezés 5 m tápkábellel.**
- **Beltérben magas hatékonyságú károsanyag visszatartás a speciális friss levegős légfűgöny következtében.**
- **A kiáramló levegőt optimálisan elvezeti, vegyszernek ellenálló.**
- **Tetőben lévő csomók (DN 160) az épületbe beépített elszívó berendezésekhez való csatlakoztatáshoz.**

Felhasználás:

Alkalmas minden veszélyes anyaggal végzett áttöltési, tisztítási, ragasztási munkához.

A veszélyes anyag munkaállomás nagymértékben garantálja a biztonságot és egészségvédelmet. Betartja az előírt foglalkozási expozíciós határértékeket, mivel gőzök, gázok vagy lebegő anyagok nem károsítják a környezeti levegőt. Rendeltetésszerű használat esetén a beltérben nem keletkezik robbanásveszélyes gőz-levegő elegy.

Szabvány:

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

Tartalom:

Nemesacél munkafelülettel.

Figyelem:

Legalább egy elszívó berendezést csatlakoztatni kell.

Műszaki leírás

Mélység	750 mm
Hasznos magasság	1100 mm
Szélesség	1500 mm
Magasság	1400 mm
Súly	163 kg
Termék fajtája	Veszélyes anyag munkaállomás