



Vágásálló és hővédelmi kesztyű pár TAEKI 6750, Kesztyűméret: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	094610 8
GTIN	405990410844
Árucikk kategória	09H

Leírás

Kivitel:

TAEKI 6750. Bevonat nélküli **vágásálló és hővédelmi kesztyű** a hüvelykujj hajlatnál erősítéssel. **Kb. 250 °C-ig kontakthő védelemmel** (maximum 15 másodpercig) a speciális kötésű cérna következtében. Erős kivitel **jó tapintási érzettel**.

Szabvány:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Olajos fogás	nem alkalmas
Gumis rész	nem
Hővédelem	nagyon jó
Kesztyűméret	8

Illeszkedés	jó
EN 388 vágással szembeni ellenállás	5
Szellőzés	nagyon jó
EN 407 B: Kontakt hő (kontakt hőmérséklet > 15 s idő határértéknél)	250 °C
EN 388 továbbszakadási ellenállás	4
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	2
Szilikonmentes	igen
Tapintási érzet	mérsékelt
Nedves fogás	nem alkalmas
EN 388 kopásállóság	4
Hideg elleni védelem	nem alkalmas
DMF mentes	igen
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Hővédelmi kesztyűk
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, X fokozat
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Érintkező hő max.	250 °C
Hordozóanyag	Taeki
Bevonat változat	nincs bevonat
Festék	sárga
Felhasználás	többször használatos
Tartalom	10
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hővédelem max.	250 °C
CE	2541

Szabvány	EN 407
Súly	43,8 g
Termék fajtája	Hővédelmi kesztyűk