

**Biztonsági szekrény Q-Pegasus 90 típus, Szélesség: 1200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	981015 1200
GTIN	2050001709820
Árucikk kategória	96G

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez szekrényház, integrált ajtórogzítóvel, belső korpusz vegyileg ellenálló felülettel.

- **Polcok rögzítése 32 mm-es osztásban.**
- **Alsó gyűjtőtálca (StawaR szerint).**
- **Levegőkivezető csatlakozóval (NW 75).**
- **Ajtórogzítóvel.**
- **Profil hengerzárral zárható, ajtózárakba integrálható. A Hoffmann zárrendszerrel nem kompatibilis.**
- **4 beállítóval a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez.**

AGT-vel (aszinkron kapcsolású ajtómeghajtás), **TSA**-val (ajtócsukó automatika) hallható és látható figyelmeztető jelzéssel és beépített ajtórogzító szerkezettel. 2 ajtós

Felhasználás:

Gyúlékony veszélyes anyagok előírászerű tárolása a munkatérben.

Szabvány:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Tartalom:

Szekrény 3 polccal, perforált lemez-betéttel és műanyag bevonatú csepegtető tálccával és lábázat takaróval, 1 gépnaplóval.

Szín:

Szekrényház RAL 7016 antracitszürke, ajtók **RAL 5005 élénkkék** színben.

Figyelem:

Rendszeres időközönként (évente) egy arra jogosult személlyel el kell végeztetni a biztonsági szekrények szakszerű karbantartását és ellenőrizni a kell működőképességét.

Műszaki leírás

Alsó csepegtető tálca térfogata	33 l
Szélesség	1193 mm
Alsó gyűjtőtálcák száma	1
Perforált lemez-betétek száma	1
Súly	458 kg
Hasznos szélesség	1050 mm
Hasznos magasság	1647 mm
Mélység	615 mm
Magasság	1953 mm
Polclapok teherbírása	75 kg
Polclapok száma	3
Hasznos mélység	522 mm
Magasságállítás osztása	32 mm
Szín kiválasztása	Ház RAL 7016, előlapok RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Tűzálló képesség	90 min
Termék fajtája	Biztonsági szekrény