

Gyűjtőedény 60 l hordókhöz horganyzott, ráccsal, Hordók száma×hordó tartalma (l): 2X60



Rendelési adatok

Rendelés száma	981210 2X60
GTIN	4052462036123
Árucikk kategória	96U

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm. Horganyzott ráccsal.
EN ISO 1461 szerint tűzhorganyzott.

Felhasználás:

A biztonságos tároláshoz és 60 l hordók és kis göngyölegek kiöntéséhez. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Figyelem:

Hordóbakot 60 l hordókhöz a 981490 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Súly	37 kg
Hordók száma	2
Gyűjtőtérfogat	61 l
Szélesség	800 mm

Hordó tréfogata	60 l
Tárolható 60 l hordók száma	2
Mélység	500 mm
Magasság	290 mm
Felületi terhelés	1000 kg/m ²
Anyagvastagság	3 mm
Anyag	horganyzott
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása tilos
Tárolás	Maró anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény