

**Biztonsági szekrény S-Classic, 90-es típus, Szélesség: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	981025 600
GTIN	2050001769237
Árucikk kategória	96G

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez szekrényház, integrált ajtórogzítóval, belső korpusz vegyileg ellenálló felülettel.

- **Polcok rögzítése 32 mm-es osztásban.**
- **Alsó gyűjtőtálca (StawaR szerint).**
- **Levegőkivezető csatlakozóval (NW 75).**
- **Ajtórogzítóval.**
- **Profil hengerzárral zárható, ajtózárakba integrálható. A Hoffmann zárrendszerrel nem kompatibilis.**
- **4 beállítóval a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez.**

1-ajtós

Felhasználás:

Gyúlékony veszélyes anyagok előírás szerű tárolása a munkatérben.

Szabvány:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Tartalom:

Szekrény 3 polccal, perforált lemez-betéttel és műanyaggal bevont fenék gyűjtőtálccával, 1 naplóval.

Szín:

Szekrényház és ajtók választhatóan RAL7035 világosszürke, **vagy** RAL1004 élénksárga **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Rendszeres időközönként (évente) egy arra jogosult személlyel el kell végeztetni a biztonsági szekrények szakszerű karbantartását és ellenőrizni a kell működőképességét.

Műszaki leírás

Polclapok száma	3
Alsó gyűjtőtálcák száma	1
Magasság	1968 mm
Polclapok teherbírása	75 kg
Hasznos szélesség	450 mm
Perforált lemez-betétek száma	1
Szélesség	596 mm
Alsó csepegtető tálca térfogata	22 l
Súly	278 kg
Hasznos magasság	1742 mm
Mélység	616 mm
Hasznos mélység	524 mm
Magasságállítás osztása	32 mm
Tűzálló képesség	90 min
Termék fajtája	Biztonsági szekrény