



## Nyitott tárolódoboz, Horganyzott, Típus: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	963342 4
GTIN	4052939477886
Árucikk kategória	96H

### Leírás

#### Kivitel:

Acéllemezből a nagy mechanikus terhelések érdekében, nagy terhelhetőség egymásra helyezéskor. Nagyon stabil a visszahajtott peremnek köszönhetően.

Tűzhorganyzott. **DIN EN ISO 1461.**

Magasság: 128 mm

Szélesség: 150 mm

Mélység: 235 mm

Belső szélesség: 138 mm

Belső mélység: 200 mm

Szín: horganyzott

### Műszaki leírás

Fedélhez előkészítve	igen
Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon	nem
Rögzítés fiókokban	nem
Feliratozási lehetőség	behelyezett tábla által
Mélység	235 mm
egymásra helyezhető	igen

Szélesség	150 mm
Magasság	128 mm
Típus	4
Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként	nem
Kémlelőablakhoz előkészítve	igen
Szín	horganyzott
Anyag	Acéllemez
Belső szélesség	138 mm
Belső mélység	200 mm
Gyártó jelölése	14/7 sorozat
Terméknév attribútum	Horganyzott
Festék	horganyzott
Termék fajtája	Nyitott tárolódoboz