

**Biztonsági szekrény Q-Classic, 30 típus, Szélesség: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	981035 600
GTIN	4054923086395
Árucikk kategória	96G

Leírás**Kivitel:**

A szekrényház melamingyanta bevonatú, tűzálló speciális lapokból, az ajtófront acéllemezből készül.

- **Polcok rögzítése 32 mm-es osztásban.**
- **Alsó gyűjtőtálca (StawaR szerint).**
- **Levegőkivezető csatlakozóval (NW 75).**
- **Profil hengerzárral zárható, ajtózárakba integrálható. A Hoffmann zárrendszerrel nem kompatibilis.**

Alulról emelhető lábazat. 1 ajtós

Felhasználás:

Nagyon kis mennyiségű veszélyes anyagok tárolásához a munkatérben.

Szabvány:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Tartalom:

Szekrény 3 polccal, perforált lemez-betéttel és műanyaggal bevont fenék gyűjtőtálcával, 1 naplóval.

Szín:

Szekrényház RAL 7016 antracitszürke, ajtók **RAL 5005 élénkkék** színben.

Figyelem:

Rendszeres időközönként (évente) egy arra jogosult személlyel el kell végeztetni a biztonsági szekrények szakszerű karbantartását és ellenőrizni a kell működőképességét.

Műszaki leírás

Alsó csepegtető tálca térfogata	22 l
Polclapok teherbírása	75 kg
Mélység	620 mm
Magasság	1947 mm
Hasznos mélység	519 mm
Súly	164 kg
Perforált lemez-betétek száma	1
Alsó gyűjtőtálcák száma	1
Szélesség	564 mm
Polclapok száma	3
Hasznos szélesség	450 mm
Hasznos magasság	1626 mm
Magasságállítás osztása	32 mm
Szín kiválasztása	Ház RAL 7016, előlapok RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Tűzálló képesség	30 min
Termék fajtája	Biztonsági szekrény