

## Gyűjtőedény 60 l hordókhhoz horganyzott, ráccsal, Hordók száma×hordó tartalma (l): 6X60



### Rendelési adatok

Rendelés száma	981210 6X60
GTIN	4052462036246
Árucikk kategória	96U

### Leírás

#### Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm. Horganyzott ráccsal.  
EN ISO 1461 szerint tűzhorganyzott.

#### Felhasználás:

A biztonságos tároláshoz és 60 l hordók és kis göngyölegek kiöntéséhez. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

#### Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Figyelem:

Hordóbakot 60 l hordókhöz a 981490 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Hordók száma	6
Hordó tréfogata	60 l
Mélység	800 mm
Súly	62 kg

Tárolható 60 l hordók száma	6
Gyűjtőtérfogat	74 l
Szélesség	1300 mm
Magasság	205 mm
Felületi terhelés	1000 kg/m <sup>2</sup>
Anyagvastagság	3 mm
Anyag	horganyzott
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása tilos
Tárolás	Maró anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény