

Farostlemez rakodópolc, Szélesség 2500 mm, Mélység: 500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	990825 500
GTIN	4004514202215
Árucikk kategória	96P

Műszaki leírás

Rakodási szint anyaga	Farostlemez
Vastagság	19 mm
Mélység	500 mm
Polclap rögzítés módja	Kulcslyuk alakú lyukasztás
Szerelés szükséges	igen
Szélesség	2500 mm
Polclap kivitele	fixen felszerelt polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	19 mm
Terméknév attribútum	Szélesség 2500 mm
Termék fajtája	Polclap