

Széles oszloptávolságú polcbővítés, Mélység 600 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 3000/2250mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | 990765 3000/2250 |
| GTIN | 4004514215703 |
| Árucikk kategória | 96P |

Leírás

Kivitel:

Horganyzott T-profil keret. 19 mm farostlemez polclapokkal. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető merevítők gyors összeszerelést tesznek lehetővé. Maximális **polcterhelés:** 400 kg. **Mezőterhelés:** 2000 mm magasságnál 1200 kg, 2500 mm magasságnál 1600 kg, 3000 mm magasságnál 2000 kg.

Leírás:

Felépítmény méretek: Alappolc: Névleges hossz + 60 mm **Polcbővítés:** Névleges hossz + 6 mm **Keret mélysége összesen:** Névleges mélység + 37 mm **Bordák magassága:** 65 mm

Figyelem:

- **A polcszélességtől függően a polclapokat szegmentálva kell behelyezni. Szegmensek: 750 mm és 1000 mm.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak. Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.**
- **A WS 2000 széles oszloptávolságú polcok kompatibilisek a 990500 – 990554 sz. polcokkal, melyekhez további méretek és tartozékok szerezhetőek be. Szívesen bemutatjuk Önnek a további lehetőségeket. Amennyiben további tájékoztatást szeretne, forduljon hozzánk.**
- **A szabad magasság az első polcszintig (K) nem lehet több mint 600 mm. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.**

· Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

| | |
|---|-----------------------------|
| Rakodási szintek száma | 5 |
| Magasság | 3000 mm |
| Polc felépítése | Polcbővítés |
| Polclap szélessége | 2250 mm |
| Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség | 2256 mm |
| Szerelés szükséges | igen |
| Szélesség | 2256 mm |
| Polclap mélysége | 600 mm |
| Rakodási szint anyaga | Farostlemez |
| Mélység | 637 mm |
| polcmélység | 600 mm |
| Polc szélessége | 2250 mm |
| Polcmagasság | 3000 mm |
| Polc terhelhetősége | 400 kg |
| Max. mezőterhelés | 1800 kg |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg |
| Lapvastagság | 19 mm |
| Kereszttartó magassága | 65 mm |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc |
| Anyag | horganyzott |
| Terméknév attribútum | Mélység 600 mm |
| Termék fajtája | Széles oszloptávolságú polc |

Tartozék

Farostlemez rakodópolc Mélység 600 mm

990820 600