



## Vágásálló és hővédelmi kesztyű pár TAEKI 6750, Kesztyűméret: 10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	094610 10
GTIN	4059904104907
Árucikk kategória	09H

### Leírás

#### Kivitel:

**TAEKI 6750.** Bevonat nélküli **vágásálló és hővédelmi kesztyű** a hüvelykujj hajlatnál erősítéssel. **Kb. 250 °C-ig kontakthő védelemmel** (maximum 15 másodpercig) a speciális kötésű cérna következtében. Erős kivitel **jó tapintási érzettel**.

#### Szabvány:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

#### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Hideg elleni védelem	nem alkalmas
Hővédelem	nagyon jó
EN 388 kopásállóság	4
Gumis rész	nem

Szilikonmentes	igen
DMF mentes	igen
EN 388 vágással szembeni ellenállás	5
Illeszkedés	jó
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	2
Szellőzés	nagyon jó
Olajos fogás	nem alkalmas
EN 388 továbbszakadási ellenállás	4
Tapintási érzet	mérsékelt
EN 407 B: Kontakt hő (kontakt hőmérséklet > 15 s idő határértéknél)	250 °C
Kesztyűméret	10
Nedves fogás	nem alkalmas
Kesztyű típus	Hővédelmi kesztyűk
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, X fokozat
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Érintkező hő max.	250 °C
Hordozóanyag	Taeki
Bevonat változat	nincs bevonat
Festék	sárga
Felhasználás	többször használatos
Tartalom	10
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hővédelem max.	250 °C
CE	2541

Szabvány	EN 407
Súly	43,8 g
Termék fajtája	Hővédelmi kesztyűk