

**Farostlemez rakodópolc, Szélesség 2500 mm, Mélység: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990825 800
GTIN	4004514202239
Árucikk kategória	96P

**Műszaki leírás**

Szerelés szükséges	igen
Rakodási szint anyaga	Farostlemez
Vastagság	19 mm
Polclap rögzítés módja	Kulcslyuk alakú lyukasztás
Mélység	800 mm
Szélesség	2500 mm
Polclap kivitele	fixen felszerelt polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	19 mm
Terméknév attribútum	Szélesség 2500 mm
Termék fajtája	Polclap