

Acéllemez horganyzott rakodópól, Szélesség 1500 mm, Mélység: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	990790 800
GTIN	4004514201959
Árucikk kategória	96P

Műszaki leírás

Mélység	800 mm
Szélesség	1500 mm
Polclap kivitele	fixen felszerelt polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	400 kg
Polclap vastagsága	40 mm
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Szélesség 1500 mm
Termék fajtája	Polclap