

Gyűjtőedény 200 l hordókhoz horganyzott, ráccsal, Hordók száma×hordó tartalma (l) / típus: 2X200



Rendelési adatok

Rendelés száma	981275 2X200
GTIN	4052462020870
Árucikk kategória	96U

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.

Horganyzott ráccsal.

EN ISO 1461 szerint tűzhorganyzott.

Felhasználás:

A biztonságos tároláshoz és 200 l hordók és kis göngyölegek kiöntéséhez. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Figyelem:

Hordóbakokat 200 l hordókhoz a 981480 sz. és 981490 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Tárolható 200 l hordók száma	2
Mélység	800 mm

Magasság	360 mm
Hordó tréfogata	200 l
Súly	73 kg
Szélesség	1200 mm
Gyűjtőtérfogat	215 l
Hordók száma	2
Felületi terhelés	1000 kg/m ²
Anyagvastagság	3 mm
Anyag	horganyzott
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	Maró anyagok tárolása tilos
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény