



Gyűjtőedény 1000 l IBC tartályhoz tárolófelülettel, PE, IBC száma×IBC tartalom (l): 1X1000



Rendelési adatok

Rendelés száma	981445 1X1000
GTIN	4250101106743
Árucikk kategória	96V

Leírás

Kivitel:

Polietilénből (PE) – könnyű, időjárásnak ellenálló, robusztus.

Felhasználás:

IBC (Intermediate Bulk-Container) és **KTC** (konténer tartály) biztonságos tárolásához. **Az 1 – 4 vízveszélyzetési osztályba tartozó vízre veszélyes folyadékokhoz.** Különösen **ellenálló savakkal, lúgokkal** és olajokkal szemben. Az IBC/KTC önsúlyától függően 1800 kg/m³ maximális fajlagos súlyú folyadékokhoz alkalmas. **Éghető anyagok tárolása nem engedélyezett** (Németországban érvényes).

Szabvány:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Tárolás: Környezetre tilos anyagok tárolása

Gyűjtőtérfogat: 1000 l

Magasság: 970 mm

Szélesség: 1430 mm

Mélység: 1430 mm

Teherbírás / tárolóhely: 2000 kg

Súly: 96 kg

Műszaki leírás

Szélesség	1430 mm
Gyűjtőtérfogat	1000 l
Mélység	1430 mm
Teherbírás / tárolóhely	2000 kg
Magasság	970 mm
Súly	96 kg
IBC tartalom	1000 l
Tárolás	Vízveszélyeztetési osztály tárolása tilos
Tárolás	1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Tárolás	Maró anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Környezetre tilos anyagok tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény