

Gyűjtőedény 200 l hordókhhoz horganyzott, gurítható, Hordók számaxhordó tartalma (l): 1X200



Rendelési adatok

Rendelés száma	981260 1X200
GTIN	2050002050587
Árucikk kategória	96U

Leírás

Kivitel:

2–2 kormányozható és fix poliamid keréssel (Ø 180 mm). 1 kormányozható kerék rögzítőfékkel. Tolómarkolattal és horganyzott ráccsal. **Tartóhevederes rögzítőeszközzel.**
EN ISO 1461 szerint tűzhorganyzott.

Felhasználás:

200 l hordók biztonságos üzemen belüli mozgatásához. Az 1–3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1–4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Figyelem:

Hordóbakokat és görgős tartókat 200 l hordókhöz 981480 – 1485 sz. alatt talál.

Tárolás: Maró anyagok tárolása tilos

Gyűjtőtérfogat: 203 l

Felfekvési magasság: 610 mm

Szélesség: 800 mm

Mélység: 800 mm

Tárolható 200 l hordók száma: 1

Felületi terhelés: 1000 kg/m²**Műszaki leírás**

Mélység	800 mm
Gyűjtőtérfogat	203 l
Szélesség	800 mm
Hordó tréfogata	200 l
Tartóhevederes szerkezettel	1×1 hordóhoz
Súly	75 kg
Hordók száma	1
Tárolható 200 l hordók száma	1
Felfekvési magasság	610 mm
Felületi terhelés	1000 kg/m ²
Anyagvastagság	3 mm
Anyag	horganyzott
Tárolás	1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Maró anyagok tárolása tilos
Termék fajtája	Gyűjtőedény