



Gyűjtőedény 1000 l IBC tartályhoz tárolófelülettel, PE, IBC száma×IBC tartalom (l): 2X1000



Rendelési adatok

Rendelés száma	981445 2X1000
GTIN	4250101106774
Árucikk kategória	96V

Leírás

Kivitel:

Polietilénből (PE) – könnyű, időjárásnak ellenálló, robusztus.

Felhasználás:

IBC (Intermediate Bulk-Container) és **KTC** (konténer tartály) biztonságos tárolásához. **Az 1 – 4 vízveszélyeztetési osztályba tartozó vízre veszélyes folyadékokhoz.** Különösen **ellenálló savakkal, lúgokkal** és olajokkal szemben. Az IBC/KTC önsúlyától függően 1800 kg/m³ maximális fajlagos súlyú folyadékokhoz alkalmas. **Éghető anyagok tárolása nem engedélyezett** (Németországban érvényes).

Szabvány:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Tárolás: Környezetre tilos anyagok tárolása

Gyűjtőtérfogat: 1000 l

Magasság: 720 mm

Szélesség: 2280 mm

Mélység: 1430 mm

Teherbírás / tárolóhely: 2000 kg

Súly: 141 kg

Műszaki leírás

Teherbírás / tárolóhely	2000 kg
IBC tartalom	1000 l
Mélység	1430 mm
Gyűjtőtérfogat	1000 l
Magasság	720 mm
Szélesség	2280 mm
Súly	141 kg
Tárolás	Vízveszélyeztetési osztály tárolása tilos
Tárolás	1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Tárolás	Maró anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Környezetre tilos anyagok tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény