



Gyűjtőedény 60 l hordókhhoz PE horganyzott ráccsal, Hordók száma×hordó tartalma (l) / típus: 2X60/F



Rendelési adatok

Rendelés száma	981370 2X60/F
GTIN	4250101102271
Árucikk kategória	96V

Leírás

Kivitel:

Polietilénből (PE) – könnyű, időjárásnak ellenálló, robusztus. Kúpos felépítés: A rácsnál lévő alapfelület nagyobb mint az edény alján. Rács alkalmazásával 2 hordó is tárolható.

Felhasználás:

Lábazat nélkül – padlón vagy EUR raklapon történő közvetlen felállításhoz. F típusú méret: 4 lábbal (aláfutási magasság 100 mm) – üzemben belüli szállításhoz emelővillás kocsival / targoncával. **Éghető anyagok tárolása nem engedélyezett** (Németországra érvényes).

Szabvány:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Figyelem:

Hordóbakot 60 l hordókhhoz a 981490 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Mélység	525 mm
Hordók száma	2

Magasság	330 mm
Hordó tréfogata	60 l
Szélesség	725 mm
Gyűjtőtérfogat	60 l
Teherbírás	150 kg
Lábak	igen
Tárolás	Maró anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Tárolás	Környezetre tilos anyagok tárolása
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása tilos
Termék fajtája	Gyűjtőedény