

Gyűjtőedény 200 l hordókhhoz festett, ráccsal, Hordók számaxhordó tartalma (l) / típus: 4X200



Rendelési adatok

Rendelés száma	981285 4X200
GTIN	2050001937599
Árucikk kategória	96U

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.

Horganyzott ráccsal.

Felhasználás:

A biztonságos tároláshoz és 200 l hordók és kis göngyölegek felöltéséhez. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Szín:

Alapkivitelben RAL 5012 világoskék.

Figyelem:

Hordóbakokat 200 l hordókhöz a 981480 sz. és 981490 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Mélység	1200 mm
---------	---------

Gyűjtőtérfogat	216 l
Szélesség	1200 mm
Hordók száma	4
Magasság	285 mm
Hordó tréfogata	200 l
Tárolható 200 l hordók száma	4
Súly	81 kg
Felületi terhelés	1000 kg/m ²
Anyagvastagság	3 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása tilos
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény