

## Gyűjtőedény 200 l hordókhoz horganyzott, ráccsal, Hordók száma×hordó tartalma (l) / típus: 4X200



### Rendelési adatok

Rendelés száma	981275 4X200
GTIN	4052462021266
Árucikk kategória	96U

### Leírás

#### Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.

Horganyzott ráccsal.

EN ISO 1461 szerint tűzhorganyzott.

#### Felhasználás:

A biztonságos tároláshoz és 200 l hordók és kis göngyölegek kiöntéséhez. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

#### Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Figyelem:

Hordóbakokat 200 l hordókhoz a 981480 sz. és 981490 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Hordó tréfogata	200 l
Magasság	285 mm

Tárolható 200 l hordók száma	4
Súly	86 kg
Mélység	1200 mm
Szélesség	1200 mm
Hordók száma	4
Gyűjtőtérfogat	216 l
Felületi terhelés	1000 kg/m <sup>2</sup>
Anyagvastagság	3 mm
Anyag	horganyzott
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	Maró anyagok tárolása tilos
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény