

## Gyűjtőedény 200 l hordókhhoz festett, ráccsal, Hordók számaxhordó tartalma (l) / típus: 4X200/L



### Rendelési adatok

Rendelés száma	981285 4X200/L
GTIN	2050001937605
Árucikk kategória	96U

### Leírás

#### MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges

#### Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.

Horganyzott ráccsal.

#### Felhasználás:

A biztonságos tároláshoz és 200 l hordók és kis göngyölegek felöltéséhez. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

#### Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Szín:

**Alap kivitelben RAL 5012 világoskék.**

#### Figyelem:

Hordóbakokat 200 l hordókhöz a 981480 sz. és 981490 sz. alatt talál.

Tárolás: 1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása

Gyűjtőtérfogat: 222 l

Magasság: 250 mm

Szélesség: 2400 mm

Mélység: 800 mm

Tárolható 200 l hordók száma: 4

Felületi terhelés: 1000 kg/m<sup>2</sup>**Műszaki leírás**

Gyűjtőtérfogat	222 l
Magasság	250 mm
Hordó térfogata	200 l
Tárolható 200 l hordók száma	4
Hordók száma	4
Szélesség	2400 mm
Mélység	800 mm
Hordó tárolása egy sorban	igen
Súly	124 kg
Felületi terhelés	1000 kg/m <sup>2</sup>
Anyagvastagság	3 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása tilos
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény