

## Gyűjtőedény 60 l hordókhhoz festett, ráccsal, Hordók száma×hordó tartalma (l): 2X60



### Rendelési adatok

Rendelés száma	981215 2X60
GTIN	2050001937513
Árucikk kategória	96U

### Leírás

**Kivitel:**

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm. Horganyzott ráccsal.

**Felhasználás:**

A biztonságos tároláshoz és 60 l hordók és kis göngyölegek kiöntéséhez. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

**Szabvány:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Szín:**

Alapkivitelben RAL 5012 világoskék.

**Figyelem:**

Hordóbakot 60 l hordókhhoz a 981490 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Súly	34 kg
Hordó tréfogata	60 l
Magasság	290 mm

Tárolható 60 l hordók száma	2
Gyűjtőtérfogat	61 l
Szélesség	800 mm
Mélység	500 mm
Hordók száma	2
Felületi terhelés	1000 kg/m <sup>2</sup>
Anyagvastagság	3 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás	Maró anyagok tárolása tilos
Tárolás	Környezetre tilos anyagok tárolása
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény