

Gyűjtőedény 200 l hordókhhoz festett, gurítható, Hordók száma×hordó tartalma (l): 2X200



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 981265 2X200 |
| GTIN | 2050002050761 |
| Árucikk kategória | 96U |

Leírás

MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges

Kivitel:

2–2 kormányozható és fix poliamid keréssel (Ø 180 mm). 1 kormányozható kerék rögzítőfékkel. Tolómarkolattal és horganyzott ráccsal. **Tartóhevederes rögzítőeszközzel.**

Lakkozott.

Felhasználás:

200 l hordók biztonságos üzemen belüli mozgatásához. Az 1–3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1–4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Szín:

Alap kivitelben RAL 5012 világoskék.

Figyelem:

Hordóbakokat és görgős tartókat 200 l hordókhöz 981480 – 1485 sz. alatt talál.

Tárolás: Maró anyagok tárolása tilos

Gyűjtőtérfogat: 211 l

Felfekvési magasság: 515 mm

Szélesség: 1200 mm
Mélység: 800 mm
Tárolható 200 l hordók száma: 2
Felületi terhelés: 1000 kg/m²

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|--|
| Szélesség | 1200 mm |
| Tárolható 200 l hordók száma | 2 |
| Gyűjtőtérfogat | 211 l |
| Hordó tréfogata | 200 l |
| Mélység | 800 mm |
| Súly | 81 kg |
| Tartóhevederes szerkezettel | 1×2 hordóhoz |
| Hordók száma | 2 |
| Felfekvési magasság | 515 mm |
| Felületi terhelés | 1000 kg/m ² |
| Anyagvastagság | 3 mm |
| Szín kiválasztása | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 |
| Tárolás | 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása |
| Tárolás | Környezetre káros anyagok tárolása |
| Tárolás | Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett |
| Tárolás | Maró anyagok tárolása tilos |
| Termék fajtája | Gyűjtőedény |