

Gyűjtőedény 1000-l-IBC tartályhoz horganyzott, Száma IBC×IBC tartalom (l): 1X1000



Rendelési adatok

Rendelés száma	981300 1X1000
GTIN	4052462000292
Árucikk kategória	96U

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.

Horganyzott ráccsal.

EN ISO 1461 szerint tűzhorganyzott.

Felhasználás:

Szennyezett **IBC** (Intermediate Bulk-Container) és **KTC** (konténer tartály) biztonságos tárolásához. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Műszaki leírás

Súly lakkozott	180 kg
Tárolható IBC/KTC-k száma	1
Magasság	630 mm

Mélység	1460 mm
Gyűjtőtérfogat	1000 l
IBC-k száma	1
Szélesség	1460 mm
Súly horganyzott	194 kg
Felületi terhelés	1000 kg/m ²
Anyagvastagság	3 mm
Anyag	horganyzott
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása tilos
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény