

## Gyűjtőedény 60 l hordókhhoz festett, ráccsal, Hordók száma×hordó tartalma (l): 4X60



### Rendelési adatok

Rendelés száma	981215 4X60
GTIN	2050001937520
Árucikk kategória	96U

### Leírás

**Kivitel:**

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm. Horganyzott ráccsal.

**Felhasználás:**

A biztonságos tároláshoz és 60 l hordók és kis göngyölegek kiöntéséhez. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

**Szabvány:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Szín:**

**Alap kivitelben RAL 5012 világoskék.**

**Figyelem:**

Hordóbakot 60 l hordókhhoz a 981490 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Magasság	220 mm
Hordó tréfogata	60 l

Hordók száma	4
Gyűjtőtérfogat	61 l
Súly	46 kg
Mélység	800 mm
Szélesség	900 mm
Tárolható 60 l hordók száma	4
Felületi terhelés	1000 kg/m <sup>2</sup>
Anyagvastagság	3 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás	Maró anyagok tárolása tilos
Tárolás	Környezetre tilos anyagok tárolása
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény