

Gyűjtőedény 1000-l-IBC tartályhoz horganyzott, Száma IBC×IBC tartalom (l): 2X1000



Rendelési adatok

Rendelés száma	981300 2X1000
GTIN	4052462000599
Árucikk kategória	96U

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.

Horganyzott ráccsal.

EN ISO 1461 szerint tűzhorganyzott.

Felhasználás:

Szennyezett **IBC** (Intermediate Bulk-Container) és **KTC** (konténer tartály) biztonságos tárolásához. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Tárolás: 1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása

Gyűjtőtérfogat: 1000 l

Magasság: 435 mm

Szélesség: 2650 mm

Mélység: 1300 mm

Tárolható IBC/KTC-k száma: 2

Felületi terhelés: 1000 kg/m²

Műszaki leírás

Szélesség	2650 mm
Gyűjtőtérfogat	1000 l
Súly horganyzott	239 kg

IBC-k száma	2
Súly lakkozott	226 kg
Magasság	435 mm
Mélység	1300 mm
Tárolható IBC/KTC-k száma	2
Felületi terhelés	1000 kg/m ²
Anyagvastagság	3 mm
Anyag	horganyzott
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása tilos
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény