

Gyűjtőedény 60 l hordókhhoz festett, ráccsal, Hordók száma×hordó tartalma (l): 6X60



Rendelési adatok

Rendelés száma	981215 6X60
GTIN	2050001937537
Árucikk kategória	96U

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm. Horganyzott ráccsal.

Felhasználás:

A biztonságos tároláshoz és 60 l hordók és kis göngyölegek kiöntéséhez. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Szín:

Alap kivitelben RAL 5012 világoskék.

Figyelem:

Hordóbakot 60 l hordókhhoz a 981490 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Súly	58 kg
Tárolható 60 l hordók száma	6
Hordó tréfogata	60 l

Mélység	800 mm
Hordók száma	6
Gyűjtőtérfogat	74 l
Magasság	205 mm
Szélesség	1300 mm
Felületi terhelés	1000 kg/m ²
Anyagvastagság	3 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás	Maró anyagok tárolása tilos
Tárolás	Környezetre tilos anyagok tárolása
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény