

Gyűjtőedény 200 l hordókhöz horganyzott, ráccsal, Hordók száma×hordó tartalma (l): 2X200



Rendelési adatok

Rendelés száma	981235 2X200
GTIN	4052462022546
Árucikk kategória	96U

Leírás

Kivitel:

100 mm aláfutási magasság emelővillás kocsi / targoncával való szállításhoz. EN ISO 1461 szerint tűzhorganyzott.

Horganyzott ráccsal.

Felhasználás:

A biztonságos tároláshoz és 200 l hordók és kis göngyölegek feltöltéséhez. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Figyelem:

Hordóbakokat 200 l hordókhöz a 981480 sz. és 981490 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Súly	72 kg
Gyűjtőtérfogat	215 l

Tárolható 200 l hordók száma	2
Szélesség	1200 mm
Hordók száma	2
Hordó tréfogata	200 l
Magasság	365 mm
Mélység	800 mm
Felületi terhelés	1000 kg/m ²
Anyagvastagság	3 mm
Anyag	horganyzott
Tárolás	Maró anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása tilos
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény