

uvex**Kesztyű pár uvex C500 foam, Kesztyűméret: 7**

Rendelési adatok

Rendelés száma	094550 7
GTIN	4048612015100
Árucikk kategória	04W

Leírás

Kivitel:

uvex C500 foam. Szilikonmentes kesztyű jó mechanikus kopásállósággal és nagyon jó fogással száraz és enyhén nedves környezetben. Max. 100 °C kontakthőhöz alkalmas.

uvex 500 sorozat. Megbízható vágás elleni védőkesztyű Bamboo TwinFlex® technológiával bambusz-viszkóz anyagból, HPPE-ből és poliamidból a kellemes viselet és az előremutató klím szabályozás érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

EN 388 vágással szembeni ellenállás	C
Hővédelem	nem alkalmas
Tapintási érzet	nagyon jó

Nedves fogás	mérsékelt
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	2
Szellőzés	jó
DMF mentes	nem
EN 388 továbbszakadási ellenállás	4
Olajos fogás	mérsékelt
Kesztyűméret	7
Illeszkedés	nagyon jó
EN 388 kopásállóság	4
Szilikonmentes	igen
Sorozat	uvex C500
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Hordozóanyag	Poliamid, HPPE, üveg, bambusz viszkózus anyagok
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	antracit / lime
Szabvány	EN 407
Súly	32,8 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű

