

Széles oszloptávolságú alappolc, Mélység 773 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 1981/1536mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	990870 1981/1536
GTIN	4004514224507
Árucikk kategória	96P

Leírás

Kivitel:

16 mm-es farost lemezekkel. A rakodási szintek 38 mm-es osztásban állíthatóak. Gyors szerelés kizárólag illesztéssel, csavarok nélkül, a profilok kulcslyuk alakú illesztési pontjainál. Maximális **mezőterhelés**: akár 720 kg, maximális **mezőterhelés**: max. 3200 kg.

Leírás:

Felépítmény mérete:

Alappolc: Névleges méret = Külső méret mm

Keret mélysége összesen: Névleges méret = külső méret mm

Felhasználás:

Terjedelmes áruk tárolásához. A tárolt áruk mindkét oldalról felhelyezhetőek és levehetőek. Különösen egyszerűen mozgatható és szerelhető.

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Szállítás csak alappolcként lehetséges, polcbővítésként nem. Szükség esetén 2 vagy több alappolc kapcsolható fixen össze egymással egy polcsorra a (tartozék) összekötő elemek segítségével.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 100 mm. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polc lapnak az arányával csökkenteni kell.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**
- **Szállítási költségta karékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Magasság	1981 mm
Szerelés szükséges	igen
Polc felépítése	Alappolc
Szélesség	1536 mm
Polclap mélysége	773 mm
Polclap szélessége	1536 mm
Rakodási szint anyaga	Farostlemez
Polc szélessége = felépítmény mérete	1536 mm
Polc terhelhetősége	640 kg
Forgácslap rakodási szintek száma	4
Mélység	773 mm
polcmélység	773 mm
Polc szélessége	1536 mm
Polcmagasság	1981 mm
Lapvastagság	16 mm
Magasságállítás osztása	38 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 773 mm
Termék fajtája	Széles oszloptávolságú polc