

Munkahelyi szőnyeg Top Szélesség 122 cm, fekete / sárga, Hossz: 150cm



Rendelési adatok

Rendelés száma	964531 150
GTIN	662641658110
Árucikk kategória	96C

Leírás

Kivitel:

Ezek az ipari alátétszőnyegek kiváló minőségű műanyagokból készülnek, **fokozott igénybevételhez:**

- **Kemény és csekély kopású vinil felület az optimális csúszásgátlás és a hosszú élettartam érdekében.**
- **Puha vinil szivacsmag az elfáradás megakadályozásához. Ez a vinil felületre van laminálva.**
- **Csúszásmentes RedStop™ alsó oldal.**
- **Minden oldalon letört élék a botlásmentes rálépés érdekében.**
- **Feltételesen ellenálló a legtöbb ipari zsírral, üzemanyaggal és vegyszerrel szemben. Hűtő-kenőanyagokhoz nem alkalmas.**
- **Körkörös bevonattal ellátva a nedvesség behatolása ellen.**
- **Nehezen gyullad meg a DIN 4102 B1 szerint.**
- **Padlóvastagság: 14,3 mm, súly: kb. 6,5 kg/m².**
- **R10 csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint.**

Figyelem:

Munkahelyi szőnyegek szabadon megválasztható hosszal a 964520–964525 cikkszámtól találhatóak.

Műszaki leírás

Biztonsági szegéllyel	2 oldalas
Anyag	Vinilhab mag
Felület	Vinil
Mérsékelten ellenálló a legtöbb	Ipari zsírok, munkanyagok, vegyszerek
Hossz	150 cm
Súly	11 kg
Összeilleszthető	nem
Vastagság	14,3 mm
Szélesség	122 cm
Élletörés	4 oldalas
Csúszásmentes alsó oldal	igen
Súly/felület	6,5 kg/m ²
Csúszásmentes DIN 51130, BGR 181 szerint	R10
Gyártó jelölése	Cushion Trax® (fekete/sárga)
Álláskönnyítő	Csúszásgátló
Álláskönnyítő	Szigetelés (hő)
Álláskönnyítő	Csökkenti az elfáradást
ütésvédelem	Padló
Anyag tulajdonsága	Olajnak nem ellenálló
Festék	fekete / sárga
Termék fajtája	Munkahelyi szőnyeg